



HF-PERFORMER Intelligent for TL5 HE

HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

HF-Performer Intelligent – это плоский, тонкий, легкий и высокочастотный ЭПРА, который позволяет заменять лампы TL5 HE и HO одной длины для максимальной логистической гибкости при размещении и использовании светильников. Благодаря интеллектуальному автоматическому управлению питанием на базе технологии Philips EII, HF-Performer Intelligent оптимизирован для максимизации эффективности системы (CELMA EEI A2 BAT) при использовании с лампами TL5 и TL5 Eco.

Данные о продукции

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|--|------------------|
| Входное напряжение | От 220 до 240 Вт |
| Частота сети | 50 to 60 Hz |
| Входная частота | 50–60 Hz |
| Утечка тока на землю (макс.) | 0,5 mA |
| Длительность импульса пускового тока | 0,37 ms |
| Пиковый пусковой ток (макс.) | 31 A |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.) | 8 |
| Проводка | |
| Клеммы входа, тип разъема | Вставка |
| Тип разъема выходных клемм | Вставка |
| Температура | |
| Диапазон температур окружающей среды | от –25 до 50 °C |
| Температура корпуса в течение срока службы (ном.) | 75 °C |

| Температура корпуса максимальная (макс.) | 75 °C |
|---|---|
| Механические компоненты и корпус | |
| Корпус | L 425x30x22 |
| Соответствие требованиям и область применения | |
| Код защиты от проникновения (IP) | IP20 [Защита пальцев] |
| Показатель энергоэффективности | A2 BAT |
| Стандарт безопасности | IEC 61347-2-3 |
| Экологический стандарт | ISO 14001 |
| Знаки утверждения | Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат VDE-EMV |


| Данные об изделии | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Название продукта для заказа | HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII |
| Полное название продукта | HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII |
| Полный код продукта | 872790086250800 |
| Код заказа | 913700652666 |

HF-PERFORMER Intelligent for TL5 HE

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Материал № (12NC) | 913700652666 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| EAN/UPC — продукт/короб | 8711500881199 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 12 |

| | |
|-----------------|---------------|
| EAN/UPC — короб | 8727900862508 |
|-----------------|---------------|

Чертеж размеров



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|-----------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII | 4,2 мм | 22 мм | 425 мм | 415 мм | 30 мм |

