



PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Echipament electronic HID de înaltă calitate, compact și ușor pentru performanță optimă și fiabilă a lămpilor CDM de 35, 50 și 70 W


Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire	0,25 ms
Vârf curent de pornire (max.)	26 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	24
Cablaj	
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	1,5 m
Tip conector	Insertie
Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la -20 °C până la 55 °C
Durată de viață T-case (nom.)	80 °C
Maximum T-case (max.)	80 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	/S

Aprobare și aplicație	
Standard de siguranță	EN 61347-2-12
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
Date despre produs	
Nume comandă produs	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG
Numele complet al produsului	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790085962100
Cod de comandă	85962100
Număr material (12NC)	913700652766
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500881687
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900859621

PrimaVision Compact for CDM

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

