




PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Högkvalitativt, kompakt och lättviktigt elektroniskt HID-driftdon för att få ut optimala och tillförlitliga prestanda från CDM-lampor på 35, 50 och 70 W


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström, bredd	0,33 ms
Startströmstopp (max)	33 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
20	
Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	1,5 m
Kopplingstyp	Inlägg
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (nom)	80 °C
T-Case max. (max)	80 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	/S

Användning och godkännande	
Säkerhetsstandard	EN 61347-2-12
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG
Fullständigt produktnamn	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790085974400
Beskrivning av lokal kod	7981705
Beställningsnummer	85974400
Materialnummer (12NC)	913700652966
Lokal kod	7981705
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500881694
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8727900859744

PrimaVision Compact for CDM

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

