



PrimaVision Mini para CDM

HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz


Equipo electrónico HID en miniatura para lámparas CDM: traspasamos los límites de la creatividad y la innovación en diseño de luminarias

Datos del producto

| Operativos y eléctricos | | Mecánicos y de carcasa | |
|---|----------------|--|--|
| Tensión de entrada | 220 a 240 V | Carcasa | Independent |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz | | |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz | Aprobación y aplicación | |
| Corriente de pérdida a tierra (máx.) | 0,5 mA | Marcas de conformidad | Certificado F Certificado CE Certificado ENEC Certificado CB |
| Anchura de corriente de irrupción | 0,25 ms | | |
| Pico de corriente de irrupción (máx.) | 15 A | Datos de producto | |
| Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.) | 24 | Nombre de producto del pedido | HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz |
| Cableado | | Nombre completo del producto | HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz |
| Longitud de cable de dispositivo a lámpara | 2 m | Full EOC | 872790089164500 |
| Tipo de conector | Inserción | Código de pedido | 89164500 |
| Temperatura | | Código 12NC | 913700653566 |
| Rango de temperatura ambiente | -20 °C a 45 °C | Cantidad por paquete | 1 |
| Vida útil con temperatura (nom.) | 85 °C | EAN/UPC - Producto/Caja | 8711500881724 |
| Temperatura máxima (máx.) | 85 °C | Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10 |
| | | Embalaje con código EAN/UPC | 8727900891645 |

PrimaVision Mini para CDM

Plano de dimensiones



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | A3 | B1 |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| HID-PV m 35/l CDM 220-240V 50/60Hz | 4,8 mm | 34,0 mm | 234,7 mm | 225,1 mm | 202,0 mm | 49,4 mm |

