


PHILIPS

Lighting



PrimaVision Mini CDM-lampuille

HID-PV m 35 / I CDM 220-240V 50/60Hz

Pienikokoiset, elektroniset HID-liitäntälaitteet CDM-lampuille lisäävät luovuutta ja innovaatiota valaisinsuunnitteluun.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	HPF
Tyypin versio	mk1
Lampputyyppi	CDM
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Soveltuu ulkokäyttöön	No
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	24

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Vähimmäisverkkojännite käytön aikana (min.)	198 V
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0.95
Sytytysjännite (suurin)	4,5 kV
Sytytysjännite (min.)	3,3 kV
Sytytyksen katkaisuaika (nim.)	21 min
Verkkojännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	198-254V
Verkkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	180-264V
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,25 ms
Vakiotehon poikkeama	-3%/+3%
Tehohäviöt (nim.)	6 W

Syttymisvirtapiikki (suurin)	15 A
------------------------------	------

Johdotus

Kaapelin kapasiteetti, yhteiset lähtöjohdot (nim.)	150 pF
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	2 m
Johdon nauhan pituus	10.0-11.0 mm
Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	0.75-2.50 mm ²
Liitintyyppi	Insert

Järjestelmän ominaisuudet

Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	35 W
---	------

Lämpötila

T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	80 °C
T-varastointi (min.)	-25 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	85 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	85 °C

PrimaVision Mini CDM-lampuille


Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	Independent

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Aktiivinen lämpösuojaus	Yes
EMI 9 kHz ... 300 Mhz	CISPR 15 ed 7.2
Tärinästandardi	IEC60068-2-6 F c
Hidasteet, vakio	IEC 60068-2-29 Eb
Hyväksyntämerkinnät	F merkintä CE merkintä ENEC sertifikaatti CB sertifikaatti
Humina ja äänitaso	Inaudible

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872790089164500

Tilaustuotteen nimi	HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – tuote	8711500881724
Tilauskoodi	89164500
Sähkönumero	4008023
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	913700653566
Nettopaino (kappale)	0,230 kg

Mittapiirros



HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

