



PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Controlo electrónico HID miniatura para lâmpadas CDM – quebrando as barreiras da criatividade e inovação em design da luminária

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA
Largura da corrente de irrupção	0,25 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	15 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	24

Cablagem	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	2 m
Tipo de conector	Inserção

Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	85 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	85 °C


Características mecânicas e compartimento	
Corpo	Independent

Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca F Marca CE Certificação ENEC Certificação CB

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	872790089164500
Código de encomenda	89164500
N.º material (12NC)	913700653566
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500881724
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8727900891645

PrimaVision Mini for CDM

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

