

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

SKD 578 220-240V 50/60Hz

Αναφλεκτήρες HID για ημιπαράλληλα συστήματα




Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-30 °C έως +85 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	90 °C
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγής προϊόντος	SKD 578 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	SKD 578 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089567400
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	SKD578
Κωδικός παραγωγής	89567400
Αρ. υλικού (12NC)	913700655366
Τοπικός κωδικός	SKD578
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900771312
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	48
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900895674

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63,5 mm	40,5 mm	28 mm

Product
SKD 578 220-240V 50/60Hz

