

PHILIPS

Lighting



HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

SKD 578 220-240V 50/60Hz

Αναφλεκτήρες HID για ημιπαράλληλα συστήματα

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός εφαρμογής	578
Τύπος λαμπτήρα	SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO
Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	220 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Τύπος εκκίνησης	Semi-Parallel
Προσπάθειες εκκίνησης	3
Αριθμός παλμών εκκίνησης	1
Χρόνος εκκίνησης (μεγ.)	1185 s
Τάση εκκίνησης (μεγ.)	5,00 kV
Τάση εκκίνησης (ελάχ.)	1,80 kV
Τάση απόκρισης	190 V
Απόδοση τάσης δικτύου (AC)	-8%~+6%
Ασφάλεια τάσης δικτύου (AC)	-10%~+10%
Απώλειες ισχύος (ονομ.)	0.5 W
Καλωδίωση	
Μήκος ταινίας καλωδίου	6.0 mm
Διατομή καλωδίου επαφής μπαλάστ	0.50-2.50 mm ²

Τύπος βύσματος	Screw
Χαρακτηριστικά συστήματος	
Όνομαστική ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα	35-600 W
Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	85 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)	-30 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	85 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-35 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	90 °C
Εγκριση και εφαρμογή	
Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE ENEC certificate
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	872790089567400
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	SKD 578 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC	8727900771312
Κωδικός παραγωγέας	89567400
Local Code	SKD578
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	48

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Αρ. υλικού (12NC)	913700655366
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	28,000 g

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



SKD 578 220-240V 50/60Hz

Product

SKD 578 220-240V 50/60Hz

