




# HID gyújtók MK4 félpárhuzamos rendszerekhez

SKD 578 220-240V 50/60Hz

HID gyújtók félpárhuzamos rendszerekhez


## Termék adatok

| Működtetés és elektronika                  |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Bemeneti feszültség                        | 220–240 V                   |
| Hálózati frekvencia                        | 50 to 60 Hz                 |
| Bemeneti frekvencia                        | 50–60 Hz                    |
| Kábelezés                                  |                             |
| Csatlakozó típusa                          | Csavar                      |
| Hőmérséklet                                |                             |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány           | –30 és 85 °C között         |
| A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum) | 90 °C                       |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek       |                             |
| Jóváhagyási jelzések                       | CE jelölés ENEC-tanúsítvány |

| Termék adatok                       |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| A termék megrendelési neve          | SKD 578 220-240V 50/60Hz |
| Teljes terméknev                    | SKD 578 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC                            | 872790089567400          |
| Rendelési kód                       | 89567400                 |
| Cikkszám (12NC)                     | 913700655366             |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1                        |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8727900771312            |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 48                       |
| EAN/UPC – gyújtócsomagolás          | 8727900895674            |

# HID gyűjtők MK4 felpárhuzamos rendszerekhez

## Méretezett rajza



| Product                  | A1      | B1      | C1    |
|--------------------------|---------|---------|-------|
| SKD 578 220-240V 50/60Hz | 63,5 mm | 40,5 mm | 28 mm |

| Product                  |
|--------------------------|
| SKD 578 220-240V 50/60Hz |

