

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

SKD 578 220-240V 50/60Hz

Mecanismos de ignição HID para sistemas semi-paralelos

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Cablagem	
Tipo de conector	Parafuso





Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-30 °C a 85 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	90 °C

Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	SKD 578 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	SKD 578 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	872790089567400
Código de encomenda	89567400
N.º material (12NC)	913700655366
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8727900771312
Numerador – Embalagens por caixa exterior	48
EAN/UPC – Caso	8727900895674

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Desenho dimensional



Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63,5 mm	40,5 mm	28 mm

Product
SKD 578 220-240V 50/60Hz

