



Ignitoare MK pentru sisteme semi-paralele MK4

SKD 578 220-240V 50/60Hz

Ignitori HID pentru sisteme semi-paralele

Catalog de date

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz

Cablaj

Tip conector	Șurub
--------------	-------

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la -30 °C până la 85 °C
Maximum T-case (max.)	90 °C

Aprobare și aplicație


Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
--------------------	---------------------------

Date despre produs

Nume comandă produs	SKD 578 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	SKD 578 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089567400
Cod de comandă	89567400
Număr material (12NC)	913700655366
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8727900771312
Numărător SAP – Pachete per exterior	48
EAN/UPC – Cutie	8727900895674

Ignitoare MK pentru sisteme semi-paralele MK4

Cote



Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63,5 mm	40,5 mm	28 mm

Product
SKD 578 220-240V 50/60Hz

