



HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Αναφλεκτήρες HID για ημιπαράλληλα συστήματα


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-30 °C έως +85 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	90 °C
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγής προϊόντος	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089569800
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	SKD578S
Κωδικός παραγωγής	89569800
Αρ. υλικού (12NC)	913700655466
Τοπικός κωδικός	SKD578S
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500881779
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	20
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900895698

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

