




Ignitoare MK pentru sisteme semi-paralele MK4

SKD 578-S 220-240V 50/60Hz

Ignitori HID pentru sisteme semi-paralele


Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Cablaș	
Tip conector	Șurub
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -30 °C până la 85 °C
Maximum T-case (max.)	90 °C
Aprobare și aplicație	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC

Date despre produs	
Nume comandă produs	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089569800
Cod de comandă	89569800
Număr material (12NC)	913700655466
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500881779
Numărător SAP – Pachete per exterior	20
EAN/UPC – Cutie	8727900895698

Ignitoare MK pentru sisteme semi-paralele MK4

Cote



Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5 mm	40,5 mm	28,0 mm

