

PrimaVision Power CDM-lampuille

HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz

PrimaVision Power -liitännälaitteet on suunniteltu optimoimaan 100 W ja 150 W:n CDM-lamppujen suorituskyky, ihanteellinen silloin kun tarvitaan suurta valovirtaa

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Tyyppin versio	G5
Lampputyyppi	CDM
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Soveltuu ulkokäyttöön	No
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	17
Automaattinen uudelleenkäynnistys	Yes

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Toimintataajuus(nim.)	0.14 kHz
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0.95
Sytytysjännite (suurin)	4,5 kV
Sytytyksen katkaisuaika (nim.)	20 min
Verkköjännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-10% - +6%
Verkköjännitteen suojaus (vaihtovirta)	-18% - +10%
Maavuotovirta (suurin)	0,25 mA
Syttymisvirran leveys	0,40 ms
Vakiotehon poikkeama	-3% / +3%
Tehohäviöt (nim.)	9 W

Syttymisvirtapiikki (suurin)	40 A
------------------------------	------

Johdotus	
Kaapelin kapasiteetti, yhteiset lähtöjohdot (nim.)	200 pF
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	2 m
Johdon nauhan pituus	10,0-11,0 mm
Liitännälaitteen liitännäjohdon poikkipinta-ala	0,50-2,50 mm ²
Liitintyyppi	Insert

Järjestelmän ominaisuudet	
Liitännälaitte-lamppu-järjestelmän teho	100 W



Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	50 °C
T-ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	85 °C
T-varastointi (min.)	-25 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C

PrimaVision Power CDM-lampuille

Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	/S
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokitus	20
Aktiivinen lämpösuojaus	Yes
EMI 9 kHz ... 300 Mhz	CISPR 15 ed 7.2
Turvallisuusstandardi	EN60928, 60926
Laatustandardi	ISO 9000:2000
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Harmonisten yliaaltojen standardi	EN 61000-3-2
Emc-häiriönsietostandardi	EN 61547
Tärinästandardi	IEC60068-2-6 F c
Hidasteet, vakio	IEC 60068-2-29 Eb
Kosteusstandardi	EN 61347-2-3 and 2-1
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti

Humina ja äänitaso	30 dB(A)
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872790089762300
Tilaustuotteen nimi	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5
EAN/UPC – tuote	8711500881830
Tilauskoodi	89762300
Sähkönumero	4008016
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	913700656266
Nettopaino (kappale)	0,350 kg

Mittapiirros



HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5

Product	A1	A2	B1	B2	C1	D1
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm	32,0 mm	4,5 mm

