




PrimaVision Power CDM-hez

HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz

A PrimaVision Power szerelvény a CDM 100 és 150 W-os fényforrások optimális teljesítményéért felel – ideális ott, ahol a nagy erősségű fény a fontos.


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)	0,25 mA
Induló áramlökés szélessége	0,40 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	40 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	17
Kábelezés	
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	2 m
Csatlakozó típusa	Betét
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 50 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	75 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	/S

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Biztonsági szabvány	EN60928, 60926
Környezetvédelmi szabvány	ISO 14001
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5
Teljes terméknév	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089762300
Rendelési kód	89762300
Cikkszám (12NC)	913700656266
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500881830
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900897623

PrimaVision Power CDM-hez

Méretezett rajza



Product	A1	A2	B1	B2	C1	D1
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm	32,0 mm	4,5 mm

