




PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Echipamentul PrimaVision Power este conceput pentru performanța optimă a lămpilor CDM de 100 și 150 W – ideal acolo unde lumina de înaltă intensitate este importantă.



Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,25 mA
Lățime curent de pornire	0,40 ms
Vârf curent de pornire (max.)	40 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	17
Cabla	
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	2 m
Tip conector	Inserție
Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la -20 °C până la 50 °C
Durată de viață T-case (nom.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	/S

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Standard de siguranță	EN60928, 60926
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
Date despre produs	
Nume comandă produs	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5
Numele complet al produsului	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089762300
Cod de comandă	89762300
Număr material (12NC)	913700656266
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500881830
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900897623

PrimaVision Power for CDM

Cote



Product	A1	A2	B1	B2	C1	D1
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz G5	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm	32,0 mm	4,5 mm

