



PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START

O controlo PrimaVision Power foi concebido para um desempenho ideal de lâmpadas CDM 100 e 150 W – ideal quando uma luz de alta intensidade é fundamental.

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,25 mA
Largura da corrente de irrupção	0,40 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	40 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	17
Cablagem	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	2 m
Tipo de conector	Inserção
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	75 °C
Características mecânicas e compartimento	
Corpo	/I

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Standard de segurança	EN60928, 60926
Norma ambiental	ISO 14001
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HID-PV C 100 /I CDM 220-240V 50/60Hz G5
Nome do produto completo	HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START
Código do produto completo	872790089951100
Código de encomenda	89951100
N.º material (12NC)	913700656366
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500881847
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8727900899511

PrimaVision Power for CDM

Desenho dimensional

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 100 /I CDM 220-240V 50/60Hz G5	4,8 mm	34,2 mm	223,9 mm	206 mm	82,7 mm	38,6 mm

