



HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Robuust, lichtgewicht elektronisch HID-VSA uit één stuk voor SDW-TG-lampen (mini White SON). Lichtgewicht elektronisch VSA uit één stuk voor 50 en 100 W SDW-TG-lampen (mini White SON)

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom	0,50 ms
Aanloopstroom (max.)	33 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) 14	
Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Connectortype	Insert
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 60 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	85 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	/S
Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088754900
Bestelcode	8711500881861
Materiaalnr. (12NC)	913700656566
Lokale code	PVC100SDWTG
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500881861
Numerator - Dozen per buitendoos	10

HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

EAN/UPC - Case	8727900887549
----------------	---------------

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

