



PrimaVision for SDW-TG

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz


Echipament electronic HID solid, ușor și dintr-o singură bucată pentru lămpi SDW-TG (mini White SON) Echipament electronic ușor, dintr-o singură bucată pentru lămpi SDW-TG de 50 și 100 W (mini White SON)

Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire	0,50 ms
Vârf curent de pornire (max.)	33 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	14
Cablaaj	
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	2 m
Tip conector	Insertie
Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la -20 °C până la 60 °C
Durată de viață T-case (nom.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	85 °C

Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	/S
Aprobare și aplicație	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat CB
Date despre produs	
Nume comandă produs	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088754900
Cod de comandă	88754900
Număr material (12NC)	913700656566
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500881861
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8727900887549

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

