



PrimaVision Mini para CDM

HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

Equipo electrónico HID en miniatura para lámparas CDM: traspasamos los límites de la creatividad y la innovación en diseño de luminarias


Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,25 mA
Anchura de corriente de irrupción	0,40 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)	15 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)	24
Cableado	
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	2 m
Tipo de conector	Inserción
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 50 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	85 °C
Temperatura máxima (máx.)	85 °C
Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	Standard

Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado F Certificado CE Certificado ENEC Certificado CB
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V
Nombre completo del producto	HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V
Full EOC	872790077128200
Código de pedido	77128200
Código 12NC	913700656766
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500881885
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8727900771282

PrimaVision Mini para CDM

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

