



# PrimaVision Mini for CDM

## HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V

Controlo electrónico HID miniatura para lâmpadas CDM – quebrando as barreiras da criatividade e inovação em design da luminária

### Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,25 mA
Largura da corrente de irrupção	0,40 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	15 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	24

Cablagem	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	2 m
Tipo de conector	Inserção

Temperatura	
Amplio intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 50 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	85 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	85 °C

Características mecânicas e compartimento	
Corpo	Standard


Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca F Marca CE Certificação ENEC Certificação CB

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V
Nome do produto completo	HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V
Código do produto completo	872790077128200
Código de encomenda	77128200
N.º material (12NC)	913700656766
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500881885
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8727900771282

# PrimaVision Mini for CDM

## Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

