



PrimaVision Twin for CDM

HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Drift med dobbelt CDM-lyskilde, enkelt HID elektronisk forkobling – forbedrer omkostningseffektiviteten og øger armaturets designfleksibilitet


Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,5 mA
Bredde på startstrøm	0,5 ms
Startstrømspids (maks.)	33 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	14
Ledningsføring	
Stiktype	Indsætning
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 55 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	70 °C
T-kappe, maks. (maks.)	80 °C
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	/S
Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning ENEC-certifikat CB-certifikat

Produktdata	
Ordreprodukt navn	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Det fulde produkt navn	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089572800
Beskrivelse af lokal kode	2049073821
Ordrekode	89572800
Materialenr. (12NC)	913700656866
Lokal ordrekode	2049073821
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500881892
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8727900895728

PrimaVision Twin for CDM

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

