



PrimaVision Twin CDM-lampuille

HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Yksi elektroninen HID-liitäntälaite kahdelle CDM-lampulle. Parantaa kustannustehokkuutta ja tekee valaisinsuunnittelusta joustavampaa


Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,5 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	33 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	14
Johdotus	
Liitintyyppi	Liitin
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	–20...55 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	70 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	/S

Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	F-merkintä CE-merkintä ENEC-todistus CB-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HID-PV C 2x35 /S CDM 220–240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	HID-PV C 2x35 /S CDM 220–240V 50/60Hz
Full EOC	872790089572800
Paikallisen koodin kuvaus	4008004
Tilauskoodi	89572800
Tuotekoodi (12NC)	913700656866
Paikallinen koodi	4008004
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500881892
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900895728

PrimaVision Twin CDM-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

