



PrimaVision Twin for CDM

HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz


Funcionamento da lâmpada CDM dupla, controlo electrónico HID único – melhora a economia e aumenta a flexibilidade da concepção da luminária

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas		Aprovação e aplicação	
Tensão de entrada	220 a 240 V	Marcas de aprovação	Marcação F Marca CE Certificação ENEC Certificação CB
Frequência de linha	50 to 60 Hz		
Frequência de entrada	50 a 60 Hz		
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA		
Largura da corrente de irrupção	0,5 ms		
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	33 A		
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	14		
Cablagem		Dados do produto	
Tipo de conector	Inserção	Nome de produto da encomenda	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
		Nome do produto completo	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
		Código do produto completo	872790089572800
		Código de encomenda	89572800
		N.º material (12NC)	913700656866
		Numerador – Quantidade por embalagem	1
		EAN/UPC – Produto/caixa	8711500881892
		Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
		EAN/UPC – Caso	8727900895728
Características mecânicas e compartimento			
Corpo	/S		

PrimaVision Twin for CDM

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

