



# PrimaVision Twin for CDM

## HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz


Funcționare cu lampă CDM dublă, un singur echipament HID – îmbunătățește eficiența costurilor și crește flexibilitatea designului corpului de iluminat

### Catalog de date

| Funcționare și sistem electric              |                            | Aprobare și aplicație                |                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tensiune de intrare                         | De la 220 până la 240 V    | Mărci de omologare                   | Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat CB |
| Frecvență linie                             | 50 to 60 Hz                |                                      |                                                  |
| Frecvență de intrare                        | De la 50 până la 60 Hz     |                                      |                                                  |
| Curent de scurgere la pământ (max.)         | 0,5 mA                     |                                      |                                                  |
| Lățime curent de pornire                    | 0,5 ms                     |                                      |                                                  |
| Vârf curent de pornire (max.)               | 33 A                       |                                      |                                                  |
| Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.) | 14                         |                                      |                                                  |
| Cablaj                                      |                            | Date despre produs                   |                                                  |
| Tip conector                                | Insertie                   | Nume comandă produs                  | HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz            |
|                                             |                            | Numele complet al produsului         | HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz            |
|                                             |                            | Full EOC                             | 872790089572800                                  |
|                                             |                            | Cod de comandă                       | 89572800                                         |
|                                             |                            | Număr material (12NC)                | 913700656866                                     |
|                                             |                            | Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1                                                |
|                                             |                            | EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8711500881892                                    |
|                                             |                            | Numărător SAP – Pachete per exterior | 12                                               |
|                                             |                            | EAN/UPC – Cutie                      | 8727900895728                                    |
| Temperatură                                 |                            |                                      |                                                  |
| Interval temperatură ambientală             | De la -20 °C până la 55 °C |                                      |                                                  |
| Durată de viață T-case (nom.)               | 70 °C                      |                                      |                                                  |
| Maximum T-case (max.)                       | 80 °C                      |                                      |                                                  |
| Sistem mecanic și carcasă                   |                            |                                      |                                                  |
| Carcasă                                     | /S                         |                                      |                                                  |

# PrimaVision Twin for CDM

## Cote



| Product                                  | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-PV C 2x35 /S CDM<br>220-240V 50/60Hz | 4,5 mm | 32,0 mm | 135,0 mm | 123,5 mm | 75,0 mm | 63,5 mm |

