

HF-PERFORMER Intelligent TL5-lampuille

HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

HF-Performer Intelligent – Master- ja ECO TL5 HE/HO-, TL-D- ja PL-L-lampuille. HF-Performer Intelligent tunnistaa liitetyn lampun automaattisesti ja voi säätää sen toimintaparametreja muista lampuista riippumatta. Tästä on merkittävää hyötyä erityisesti T5-lamppuja käytettäessä, sillä saman mittaisia TL5 HE- ja HO-lamppuja voidaan käyttää ristiin samassa järjestelmässä. Valittavana on seitsemän eri liitäntälaitetta, joten asiakkaan käyttämään yhdistelmään löytyy aina sopiva ratkaisu riippumatta siitä, onko järjestelmään kytketty Master TL5-, Eco-, TL-D- vai PL-L-lamppuja. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanIvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin veden sisäänpääsyltä suojattu ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA
Syttymisvirran leveys	0,4 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	45 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	12

Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	Liitin
Lähtöliitännän liitintyypit	Liitin
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	2 m

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-25…50 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

HF-PERFORMER Intelligent TL5-lampuille

T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko	L360x30x22


Merkinnät ja luokitukset

Energiatehokkuusluokka	A2 BAT
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
Koko tuotenimi	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
Full EOC	872790088775400
Paikallisen koodin kuvaus	4008109
Tilauskoodi	88775400
Tuotekoodi (12NC)	913700657666
Paikallinen koodi	4008109
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500881960
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900887754

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.