



HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps

HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

HF-Performer Intelligent é um balastro electrónico de alta frequência leve e estreito que viabiliza a substituição de lâmpadas TL5 HE e HO com o mesmo comprimento para maximizar a flexibilidade logística no design e manuseamento de luminárias. Com as respectivas funcionalidades avançadas de energia baseadas na tecnologia Philips EII, o HF-Performer Intelligent é otimizado para eficiência máxima do sistema (CELMA EEI A2 BAT) em combinação com as lâmpadas TL5 e TL5 Eco.

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas		Temperatura	
Tensão de entrada	220 a 240 V	Ampla intervalo de temperatura ambiente	-25 °C a 50 °C
Frequência de linha	50 to 60 Hz	Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	T-máxima na caixa (Máx.)	75 °C
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA	Características mecânicas e compartimento	
Largura da corrente de irrupção	0,4 ms	Corpo	L360x30x22
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	45 A	Aprovação e aplicação	
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	12	índice de eficiência energética	A2 BAT
Cablagem		Standard de segurança	IEC 61347-2-3
Tipo de conector dos terminais de entrada	Inserção	Norma ambiental	ISO 14001
Tipo de conector dos terminais de saída	Inserção	Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE-EMV
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	2 m		


HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
Nome do produto completo	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V
Código do produto completo	872790088775400
Código de encomenda	88775400
N.º material (12NC)	913700657666

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500881960
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8727900887754

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

