




PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Vysoce kvalitní kompaktní a lehký elektronický předřadník výbojek pro optimální a spolehlivý výkon světelných zdrojů CDM s příkonem 35, 50 a 70 W


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,25 mA
Šířka náběhového proudu	0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)	26 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	24
Prodrátování	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	1,5 m
Typ konektoru	Vložka
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 55 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C
Maximální teplota (max.)	80 °C
Mechanické a materiály	
Tělo	/S

Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC
Označení a balení	
Objednací název produktu	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093363500
Objednací kód	93363500
Číslo materiálu (12NC)	913700664966
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900933635
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900933642

PrimaVision Compact for CDM

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm

