




PrimaVision Compact CDM-lampuille

HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Korkealaatuinen, pienikokoinen ja kevyt elektroninen HID-liitäntälaitte, joka varmistaa 35, 50 ja 70 W:n CDM-lamppujen optimaalisen suorituskyvyn.


Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,25 mA
Syttymisvirran leveys	0,25 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	26 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.) 24	
Johdotus	
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	1,5 m
Liitintyyppi	Liitin
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	–20...55 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	80 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	/S

Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093363500
Paikallisen koodin kuvaus	4008007
Tilauuskoodi	93363500
Tuotekoodi (12NC)	913700664966
Paikallinen koodi	4008007
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8727900933635
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900933642

PrimaVision Compact CDM-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm

