




PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Wysokiej jakości kompaktowy i lekki stecznik elektroniczny HID, który zapewnia niezawodność i wysoką wydajność lamp CDM 35, 50 i 70 W


Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)	0,25 mA
Szerokość prądu rozruchowego	0,25 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	26 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	24
Okablowanie	
Długość przewodu od urządzenia do lampy	1,5 m
Rodzaj złącza	Wkład
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 55°C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	80 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	80 °C
Mechanika i korpus	
Obudowa	/S

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Norma bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
Norma środowiskowa	ISO 14001
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093363500
Kod zamówienia	93363500
Materiał Nr (12NC)	913700664966
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900933635
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8727900933642

PrimaVision Compact for CDM

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm

