



PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Högkvalitativt, kompakt och lättviktigt elektroniskt HID-driftdon för att få ut optimala och tillförlitliga prestanda från CDM-lampor på 35, 50 och 70 W


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,25 mA
Ingående ström, bredd	0,25 ms
Startströmstopp (max)	26 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	
24	
Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	1,5 m
Kopplingstyp	Inlägg
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +55 °C
T-Case, livslängd (nom)	80 °C
T-Case max. (max)	80 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	/S

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093363500
Beskrivning av lokal kod	7981715
Beställningsnummer	93363500
Materialnummer (12NC)	913700664966
Lokal kod	7981715
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900933635
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8727900933642

PrimaVision Compact for CDM

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm

