

PrimaVision Compact CDM-lampuille

HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Korkealaatuinen, pienikokoinen ja kevyt elektroninen HID-liitäntälaitte, joka varmistaa 35, 50 ja 70 W:n CDM-lamppujen optimaalisen suorituskyvyn.


Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Maavuotovirta (suurin)	0,25 mA
Syttymisvirran leveys	0,25 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	26 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.) 24	
Johdotus	
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	2,0 m
Liitintyyppi	Liitin
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	–20...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	/I

Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojustu]
Turvallisuusstandardi	IEC 61347–2–3
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Koko tuotenimi	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093365900
Paikallisen koodin kuvaus	4008008
Tilauskoodi	93365900
Tuotekoodi (12NC)	913700665166
Paikallinen koodi	4008008
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900933659
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8727900933666

PrimaVision Compact CDM-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

