



# PrimaVision Compact for CDM

## HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Controlo electrónico HID de alta qualidade, compacto e leve para um desempenho ideal e fiável de lâmpadas CDM de 35, 50 e 70 W


### Dados do produto

Funcionamento e características eléctricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,25 mA
Largura da corrente de irrupção	0,25 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	26 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	24
Cablagem	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	2,0 m
Tipo de conector	Inserção
Temperatura	
Amplio intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 50 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	75 °C
Características mecânicas e compartimento	
Corpo	/I

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Standard de segurança	IEC 61347-2-3
Norma ambiental	ISO 14001
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	872790093365900
Código de encomenda	93365900
N.º material (12NC)	913700665166
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8727900933659
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC - Caso	8727900933666

## PrimaVision Compact for CDM

### Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

