



PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Echipament electronic HID de înaltă calitate, compact și ușor pentru performanță optimă și fiabilă a lămpilor CDM de 35, 50 și 70 W


Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,25 mA
Lățime curent de pornire	0,25 ms
Vârf curent de pornire (max.)	26 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	24
Cablaaj	
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	2,0 m
Tip conector	Insertie
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 50 °C
Durată de viață T-case (nom.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	/I

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Standard de siguranță	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
Date despre produs	
Nume comandă produs	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790093365900
Cod de comandă	93365900
Număr material (12NC)	913700665166
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8727900933659
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900933666

PrimaVision Compact for CDM

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

