




PrimaVision Mini for CDM

HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniaturní elektronický předřadník pro výbojky CDM – inovativní řešení


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,25 mA
Šířka náběhového proudu	0,40 ms
Špička náběhového proudu (max.)	25 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	24
Prodrátování	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	0,5 m
Typ konektoru	Vložka
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 50 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Maximální teplota (max.)	80 °C
Mechanické a materiály	
Tělo	/S

Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka F Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE
Označení a balení	
Objednací název produktu	HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829111573100
Objednací kód	11573100
Číslo materiálu (12NC)	913700665966
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291115731
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718291115748

PrimaVision Mini for CDM

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

