



# PrimaVision Mini CDM-hez

## HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniatúr HID elektronikus előtét CDM-lámpákhoz – korlátlan lehetőségeket nyit a lámpatest formatervezésben.

### Termék adatok

Általános információ	
Alkalmazási kód	HPF
Típusváltozat	mk2
Fényforrás típus	CDM
Lámpák száma	1 darab/egység
Kültéri használatra alkalmas	No
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	24
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220 to 240 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Minimális üzemi hálózati feszültség (minimum)	198 V
Gyújtófeszültség (maximum)	4,5 kV
Gyújtófeszültség (minimum)	3,0 kV
A gyújtás kikapcsolási ideje (névleges)	25 min
Teljesítmény hálózati (váltakozó) feszültségről használva	-10%-+6%
Biztonság hálózati (váltakozó) feszültségről használva	-18%-+10%
Szivárgó földáram (maximum)	0,25 mA
A behúzóáram szélessége	0,40 ms
Állandó teljesítményeltérés	-3%/+3%

Energiavesztés (névleges)	6 W
A behúzóáram csúcsértéke (maximum)	25 A
Kábelezés	
A kimenő vezetékek kölcsönös kábelkapacitása (névleges)	50 pF
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	0,5 m
A vezeték csupaszítási hossza	8,5-9,5 mm
Az előtét érintkezővezetékének keresztmetszete	0,75-1,50 mm <sup>2</sup>
Csatlakozó típusa	Insert

A rendszer jellemzői	
A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén	50 W


Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet (maximum)	50 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum)	-20 °C
Tárolási hőmérséklet (maximum)	80 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum)	-25 °C
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	75 °C

## PrimaVision Mini CDM-hez

A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	80 °C
<b>Mechanika és tokozás</b>	
Ház	/S
<b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b>	
Aktív hőmérséklet-védelem	Yes
EMI 9 kHz – 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Rázkódásállósági szabvány	IEC68-2-6 F c
Forraszgömbszabvány	IEC 68-2-29 Eb
Tanúsítási jelek	F jel CE jel ENEC tanúsítvány VDE tanúsítvány
Bűgás és zajszint	Inaudible

<b>Termékadatok</b>	
Teljes termékkód	871829111573100
A termék megrendelési neve	HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - termék	8718291115731
Rendelési kód	11573100
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	12
Anyagszám (12NC)	913700665966
Nettó tömeg (darab)	0,150 kg

### Méretezett rajza



HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

