




PrimaVision Mini for CDM

HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Controlo electrónico HID miniatura para lâmpadas CDM – quebrando as barreiras da criatividade e inovação em design da luminária


Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,25 mA
Largura da corrente de irrupção	0,40 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	25 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	24
Cablagem	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	0,5 m
Tipo de conector	Inserção
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 50 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	75 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	80 °C
Características mecânicas e compartimento	
Corpo	/S

Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca F Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	871829111573100
Código de encomenda	11573100
N.º material (12NC)	913700665966
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291115731
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291115748

PrimaVision Mini for CDM

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

