




PrimaVision Mini for CDM

HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Echipament electronic HID miniatural pentru lămpi CDM – sparge barierele creativității și ale inovării în designul corpurilor de iluminat


Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,25 mA
Lățime curent de pornire	0,40 ms
Vârf curent de pornire (max.)	25 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	24
Cablaaj	
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	0,5 m
Tip conector	Inserție
Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la -20 °C până la 50 °C
Durată de viață T-case (nom.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	80 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	/S

Aprobare și aplicație	
Mărci de omologare	Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE
Date despre produs	
Nume comandă produs	HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829111573100
Cod de comandă	11573100
Număr material (12NC)	913700665966
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291115731
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718291115748

PrimaVision Mini for CDM

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

