




PrimaVision Mini for CDM

HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniatyrstorlekar av elektroniska HID-driftdon för CDM-lampor; öppnar upp gränserna för kreativitet och innovation i armaturdesign.


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,25 mA
Ingående ström, bredd	0,40 ms
Startströmstopp (max)	25 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	24
Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	0,5 m
Kopplingstyp	Inlägg
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +50 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C
T-Case max. (max)	80 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	/S

Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat VDE-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829111573100
Beskrivning av lokal kod	7980429
Beställningsnummer	11573100
Materialnummer (12NC)	913700665966
Lokal kod	7980429
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291115731
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291115748

PrimaVision Mini for CDM

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

