



DynaVision Programable Xtreme para CPO

HID-DV PROG Xt140 CPO C1 208-277V

Los equipos electrónicos Xtreme son de larga duración (vida útil de 80.000h), gran fiabilidad (protección a rayos, sobretensiones, temperatura, vibraciones, polvo y humedad), elevada eficacia y gran flexibilidad. El equipo integra diferentes funcionalidades de regulación y control que deben ser activadas mediante una sencilla programación (entrada DALI activada por defecto). Funcionalidades disponibles: gestión en red punto a punto (entrada DALI), control en grupo (hilo de mando, regulación de tensión), control autónomo (dynadimmer -5 pasos-), CLO (nivel flujo constante) y ALO (nivel de flujo ajustable). La gama de productos DynaVision Programable es la base perfecta para cualquier tipo de solución de gestión de iluminación

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Factor de potencia (50 % carga) (mín.)	0,98
Corriente de pérdida a tierra (máx.)	0,7 mA
Anchura de corriente de irrupción	0,47 ms
Corriente de entrada (nom.)	0.75 A
Pico de corriente de irrupción (máx.)	52 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) 5 (nom.)	


Cableado	
Longitud de cable de dispositivo a lámpara	10 m
Tipo de conector	WAGO series 804
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-30 °C a 50 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	80 °C
Controles y regulación	
Interfaz de control	PROG

DynaVision Programmable Xtreme para CPO

Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	C1
Aprobación y aplicación	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Norma de seguridad	IEC 607, 609, 926, 928 [No existe un estándar para los controladores de lámpara HID. Se usarán los requisitos de estas normas si se consideran relevantes para el producto.]
Estándar medioambiental	ISO 14001
Marcas de conformidad	Marca F Certificado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V
Nombre completo del producto	HID-DV PROG Xt140 CPO C1 208-277V
Full EOC	871829120457200
Código de pedido	20457200
Código 12NC	913700675266
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291204572
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718291204589

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

