




DynaVision Programozható Xtreme SON-hoz

HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Nagyon megbízható és rugalmas elektronikus előtéték SON lámpákhoz. energiatakarékosságra, valamint a karbantartási költségek csökkentésére tervezték őket. Ezeknek a céloknak az elérését szolgálja a 80 000 órás élettartam és a beépített villámvédelem. A DynaVision Programmable termékcsalád tökéletes alap bármely világítási megoldás számára.

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	208-240-277 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítménytényező 50%-os terhelésen (minimum)	0,98
Szivárgó földáram (maximum)	0,7 mA
Induló áramlökés szélessége	4 ms
Bemeneti áramerősség (névleges)	1.32 A
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	4 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	11
Kábelezés	
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	10 m
Csatlakozó típusa	WAGO 804 sorozat


Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30 és 50 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	80 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Vezérlőfelület	PROG
Mechanika és tokozás	
Ház	C2
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	EN61547 (fázis-fázis 2 kV, fázis-föld 4 kV), 10 kV TIL
Biztonsági szabvány	IEC 607, 609, 926, 928 [HID-lámpa vezérlésére nem létezik szabvány. Ezen szabványok előírásai alkalmazandók,

DynaVision Programozható Xtreme SON-hoz

	amennyiben az adott termék esetében relevánsak.]
Környezetvédelmi szabvány	ISO 14001
Jóváhagyási jelzések	F jelölés CE jelölés ENEC-tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V
Teljes terméknev	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Full EOC	871829121991000
Rendelési kód	21991000
Cikkszám (12NC)	913700676766
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291219910
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291219927

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm

