




# DynaVision Programmable Xtreme for SON

## HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Многофункциональные и надежные электронные драйверы для ламп SON; разработаны для экономии электроэнергии посредством встроенных элементов управления и сокращения затрат на обслуживание благодаря 80 000-часовому сроку службы и встроенной функции защиты от молнии. Серия DynaVision Programmable – идеальная база для профессиональных решений по управлению освещением.

### Данные о продукции

| Эксплуатационные и электрические характеристики             |                            | Тип соединения                                        | Серия WAGO 804                                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Входное напряжение                                          | 208–240–277 В <sub>т</sub> | Температура                                           |                                                      |
| Частота сети                                                | 50 to 60 Hz                | Диапазон температур окружающей среды                  | от –30 до 50 °C                                      |
| Входная частота                                             | 50–60 Hz                   | Температура корпуса в течение срока службы (ном.)     | 80 °C                                                |
| Коэффициент мощности при нагрузке 50 % (мин.)               | 0,98                       | Системы управления и регулировка яркости света        |                                                      |
| Утечка тока на землю (макс.)                                | 0,7 mA                     | Интерфейс управления                                  | PROG                                                 |
| Длительность импульса пускового тока                        | 4 ms                       | Механические компоненты и корпус                      |                                                      |
| Входной ток (ном.)                                          | 1.32 A                     | Корпус                                                | C2                                                   |
| Пиковый пусковой ток (макс.)                                | 4 A                        | Соответствие требованиям и область применения         |                                                      |
| Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип 11 В) (ном.) |                            | Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная) | EN 61547 (2 кВ для L–L, 4 кВ для L–G), 10 кВ для TIL |
| Проводка                                                    |                            |                                                       |                                                      |
| Длина кабеля от устройства до лампы                         | 10 м                       |                                                       |                                                      |

# DynaVision Programmable Xtreme for SON


|                        |                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарт безопасности  | IEC 607, 609, 926, 928 [Стандарта для драйверов HID-ламп не существует. Требования этих стандартов следует использовать, если они применимы к продукту.] |
| Экологический стандарт | ISO 14001                                                                                                                                                |
| Знаки утверждения      | Маркировка F Маркировка CE<br>Сертификат ENEC Сертификат VDE-EMV                                                                                         |

## Данные об изделии

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Название продукта для заказа | HID-DV PROG Xt 250 SON C2<br>208-277V |
|------------------------------|---------------------------------------|

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Полное название продукта              | HID-DV PROG Xt 250 SON C2<br>208-277V |
| Полный код продукта                   | 871829121991000                       |
| Код заказа                            | 913700676766                          |
| Материал № (12NC)                     | 913700676766                          |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                                     |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8718291219910                         |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 6                                     |
| EAN/UPC — короб                       | 8718291219927                         |

## Чертеж размеров



| Product                               | D1     | C1      | A1       | A2       | B1       | B2      |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|
| HID-DV PROG Xt 250 SON C2<br>208-277V | 4,8 мм | 58,0 мм | 169,0 мм | 156,0 мм | 100,0 мм | 81,5 мм |

