PHILIPS

Lighting



DynaVision Programmable Xtreme for CDO

HID-DV PROG Xt 70 CDO C1 208-277V

Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade CDO; progettati per risparmiare costi energetici tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	208-240-277 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Fattore di potenza 50% del carico (Min)	0,97
Corrente di dispersione (Max)	0,7 mA
Larghezza corrente di spunto	0,24 ms
Corrente in ingresso (Nom)	0.39 A
Picco corrente di spunto (Nom)	28 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	11

Cablaggio	
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada	10 m
Tipo connettore	WAGO serie 804

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -30 °C a 50 °C
Temp. Involucro per definire la durata (Nom)	80 °C

Controlli e dimmerazione	
Interfaccia di controllo	PROG

Meccanica e corpo	
Corpo	C1

Approvazione e applicazione	
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL
Standard di sicurezza	IEC 607, 609, 926, 928 [Non esiste uno standard per i driver delle lampade HID. I requisiti inclusi in questi standard sono da

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

	utilizzare se ritenuti rilevanti per il prodotto.]
Standard ambientale	ISO 14001
Marchi di approvazione	Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HID-DV PROG Xt 70 CDO C1 208-277V
Nome completo prodotto	HID-DV PROG Xt 70 CDO C1 208-277V
Full EOC	871829121214000
Descrizione codice locale	HIDDV70CDO

Codice d'ordine	21214000
Codice materiale (12NC)	913700677866
Codice locale	HIDDV70CDO
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291212140
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291212157

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 70 CDO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.