PHILIPS

Lighting



DynaVision Programmable Xtreme for SON

HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V

Многофункциональные и надежные электронные драйверы для ламп SON; разработаны для экономии электроэнергии посредством встроенных элементов управления и сокращения затрат на обслуживание благодаря 80 000-часовому сроку службы и встроенной функции защиты от молнии. Серия DynaVision Programmable – идеальная база для профессиональных решений по управлению освещением.

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	208-240-277 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Утечка тока на землю (макс.)	0,7 mA
Длительность импульса пускового тока	0,47 ms
Входной ток (ном.)	0.53 A
Пиковый пусковой ток (ном.)	52 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B) (ном.)	5

Проводка	
Длина кабеля от устройства до лампы	10 м
Тип соединения	Серия WAGO 804

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –30 до 50 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	80 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Интерфейс управления	PROG

Механические компоненты и корпус	
Корпус	C1

Соответствие требованиям и область применения	
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	EN 61547 (2 кВ для L–L, 4 кВ для L–G), 10 кв для TIL
Стандарт безопасности	IEC 607, 609, 926, 928 [Стандарта для драйверов HID-ламп не существует.


DynaVision Programmable Xtreme for SON

	Требования упомянутых стандартов следует использовать, если они применимы к продукту.]
Экологический стандарт	ISO 14001
Знаки утверждения	Маркировка F Маркировка CE Сертификат VDE-EMV Сертификат ENEC

Данные об изделии

Название продукта для заказа	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V
Полное название продукта	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V
Полный код продукта	871829121224900
Код заказа	913700678766
Материал № (12NC)	913700678766
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291212249
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291212256

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	5,0 мм	65,0 мм	150,0 мм	135,9 мм	65,0 мм	46,8 мм

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.