



HF-Ri TD 3 14/24 TL5 E+ 195-240V

Dane produktu


Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)]
Złącze wyjściowe typu połączenia	Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)]
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -25°C do 50°C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Max)	75 °C

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Interfejs sterownika	TD
Mechanika i korpus	
Obudowa	L 360x39x22
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Wskaźnik efektywności energetycznej	A1 BAT
Norma bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
Norma środowiskowa	ISO 14001
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-Ri TD 3 14/24 TL5 E+ 195-240V
Pełna nazwa produktu	HF-Ri TD 3 14/24 TL5 E+ 195-240V
Full EOC	871829115676500
Kod zamówienia	15676500
Materiał Nr (12NC)	913700679066
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291156765
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718291156772

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 3 14/24 TL5 E+ 195-240V	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	39,0 mm

