



DynaVision Programmable Xtreme for CDO

HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V

Εξαιρετικά αξιόπιστες και ευέλικτες ηλεκτρονικές διατάξεις οδήγησης για λαμπτήρες CDO, σχεδιασμένες για περιορισμό του κόστους ενέργειας μέσω ενσωματωμένων συστημάτων ελέγχου και για μείωση του κόστους συντήρησης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής, που φτάνει τις 80.000 ώρες, και την ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία. Η οικογένεια προϊόντων DynaVision Programmable αποτελεί την ιδανική βάση για κάθε είδους λύση διαχείρισης φωτισμού.

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Συντελεστής ισχύος στο 50% του φορτίου (ελάχ.)	0,98
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,7 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	4 ms
Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)	1.32 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (ονομ.)	4 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	11
Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	3 m


Τύπος βύσματος	WAGO, σειράς 804
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-30 °C έως +50 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	80 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Διασύνδεση ελέγχου	PROG
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	C2
Έγκριση και Εφαρμογή	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Πρότυπο ασφαλείας	IEC 607, 609, 926, 928 [Δεν υπάρχει πρότυπο για διατάξεις λαμπτήρων HID drivers.

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

	Οι απαιτήσεις των συγκεκριμένων προτύπων να τηρούνται εάν αυτές θεωρούνται σχετικές με το προϊόν.]
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC Πιστοποιητικό VDE-EMV
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V
Full EOC	871829122261300

Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HID-DVXT/250
Κωδικός παραγγελίας	22261300
Αρ. υλικού (12NC)	913700679666
Τοπικός κωδικός	HID-DVXT/250
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291222613
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώπο	8718291222620

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm
CDO C2 208-277V						

