PHILIPS

Lighting



HF-Regulator II pentru PL-T/C

HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Balast electronic de înaltă frecvență, compact, pentru reglarea intensității luminoase, care utilizează protocolul analogic (1-10 V) pentru lămpi PL-T, PL-C şi PL-R. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicaţii de interior. Pentru aplicaţii în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de ClasaI minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalaţia ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricărei supratensiuni cauzate de fulgere sau echipată cu orice alte protecţie electrică necesară, așa cum este normal într-o astfel de instalaţie și aplicaţie tipică.

Catalog de date

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA
Lăţime curent de pornire	0,35 ms
Vârf curent de pornire (max.)	28 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	28

Cablaj	
Tip conector borne de intrare	Inserţie
Tip conector borne de ieșire	Inserţie

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	între -20 °C și 50 °C
Durată de viaţă T-case (nom.)	65 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Interfaţă sistem de comandă	1-10V

Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	S 123x79x33


Aprobare și aplicaţie	
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficienţă energetică	A1 BAT
Standard de siguranţă	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV

HF-Regulator II pentru PL-T/C

Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829117698500
Cod de comandă	17698500
Număr material (12NC)	913700680166

Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291176985
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718291176992

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.