



PrimaVision Economy for CDM lamps

HID-PV E 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Funcționare cu lampă CDM simplă un singur echipament electronic HID – îmbunătățește eficiența costurilor și crește flexibilitatea designului corpului de iluminat


Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Lățime curent de pornire	0,25 ms
Vârf curent de pornire (max.)	26 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	24
Cablaaj	
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	2 m
Tip conector	Inserție
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 50 °C
Durată de viață T-case (nom.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	/I

Aprobare și aplicație	
Mărci de omologare	Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE
Date despre produs	
Nume comandă produs	HID-PV E 35 /I CDM 220-240V
Numele complet al produsului	HID-PV E 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829118421800
Cod de comandă	18421800
Număr material (12NC)	913700680666
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291184218
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718291184225

PrimaVision Economy for CDM lamps

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV E 35 /I CDM 220-240V	4,8 mm	34,7 mm	189,2 mm	170,7 mm	83,5 mm

