



PrimaVision Economy для ламп CDM

HID-PV E 35 /I CDM 220-240V

Одна лампа CDM с одним ЭПРА ведет к сокращению затрат и росту универсальности дизайна светильников.


Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Длительность импульса пускового тока	0,25 ms
Пиковый пусковой ток (макс.)	26 A
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип В) (ном.)	24
Проводка	
Длина кабеля от устройства до лампы	2 м
Тип соединения	Вставка
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	от –20 до 50 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	75 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	75 °C

Механические компоненты и корпус	
Корпус	/I
Соответствие требованиям и область применения	
Знаки утверждения	Маркировка F Маркировка CE Сертификат ENEC Сертификат VDE
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	HID-PV E 35 /I CDM 220-240V
Полное название продукта	HID-PV E 35 /I CDM 220-240V
Полный код продукта	871829118421800
Код заказа	913700680666
Материал № (12NC)	913700680666
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291184218
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718291184225

PrimaVision Economy для ламп CDM

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV E 35 /I CDM 220-240V	4,8 mm	34,7 mm	189,2 mm	170,7 mm	83,5 mm

