



PrimaVision Economy for CDM lamps

HID-PV E 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Drift med enkelt CDM-lyskilde, enkelt HID elektronisk forkobling – forbedrer omkostningseffektiviteten og øger armaturets designfleksibilitet


Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Bredde på startstrøm	0,25 ms
Startstrømspids (maks.)	26 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	24
Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	2 m
Stiktype	Indsætning
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 55 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	80 °C
T-kappe, maks. (maks.)	80 °C
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	/S

Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-certifikat
Produktdata	
Ordreproduktnavn	HID-PV E 35 /S CDM 220-240V
Det fulde produktnavn	HID-PV E 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829118417100
Ordrekode	18417100
Materialenr. (12NC)	913700680766
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291184171
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291184188

PrimaVision Economy for CDM lamps

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV E 35 /S CDM 220-240V	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

